

저온 순환수조 컬맨 시리즈



■ 참고 : 수용액의 농도와 연결 온도와의 관계

에틸 알코올 수용액		에틸렌 글리콜 수용액	
농도 (wt%)	연결온도 (°C)	농도 (wt%)	연결온도 (°C)
10	4	30	-8
20	-11	40	-13
30	-20	50	-20
40	-30	60	-27
50	-38	70	-37

■ 저온 순환장치 사양 일람표

모델명	온도 설정 범위 (°C)												냉각능력W (수온20°C 시)	최대양정m (50/60Hz)	최대유량 (L/min)	무게(kg)
	-50	-40	-30	-20	-10	-5	0	5	10	20	30	40				
C-332													750	7.5/9.5	7.1/8.4	약28
C-307													310	4.3/5.8	9.2/10.2	약25
C-580													1,400	9.5/13.5	14/17	약38
C-585													1,400	9.5/13.5	14/17	약39
C-780													3,100	10/14	18/21	약72

형식별 냉각능력 곡선

